

Link do produktu: [https://e-kleje.pl/dysza-mieszajacadysza-mieszajaca-do-klejow-epoksydowych-poliuretanowych-i-metakrylowych-p-1515.html](https://e-kleje.pl/dysza-mieszajaca-dysza-mieszajaca-do-klejow-epoksydowych-poliuretanowych-i-metakrylowych-p-1515.html)



Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml - system B

Cena brutto	3,08 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml to profesjonalne akcesorium przeznaczone do prawidłowego i powtarzalnego mieszania klejów dwuskładnikowych (2K) aplikowanych z kartuszy typu Duo-mix o pojemności 50 ml. Produkt stanowi niezbędny element systemu aplikacji klejów epoksydowych, metakrylowych, poliuretanowych oraz innych reaktywnych mas klejących wymagających precyzyjnego zachowania proporcji składników.

Zastosowanie odpowiedniej dyszy mieszającej eliminuje błędy ręcznego mieszania, zapewnia jednorodną strukturę kleju oraz pełne wykorzystanie jego parametrów technicznych, takich jak **wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna oraz stabilność połączenia**.

Profesjonalna dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml - zasada działania

Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml jest tzw. **mikserem statycznym**. W jej wnętrzu znajduje się specjalny układ spiralnych elementów mieszających, które podczas przepływu materiału automatycznie łączą oba składniki kleju w odpowiednich proporcjach. Proces ten odbywa się bez użycia elementów ruchomych, co przekłada się na wysoką niezawodność i powtarzalność mieszania.

Dzięki temu użytkownik otrzymuje gotowy do aplikacji klej o jednolitej konsystencji, bez smug, niedomieszanych stref czy ryzyka niepełnego utwardzenia.

Zastosowanie dyszy mieszającej do klejów Duo-mix 50ml

Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłowych oraz rzemieślniczych. Jest szczególnie polecana tam, gdzie liczy się precyzja, trwałość i powtarzalność połączeń klejonych.

- **przemysł metalowy i konstrukcyjny** - klejenie stali, aluminium, metali kolorowych
- **motoryzacja** - naprawy elementów karoserii, klejenie paneli, uchwytów, wzmocnień
- **branża budowlana** - kotwienie chemiczne, montaż elementów konstrukcyjnych
- **produkcja i serwis** - klejenie tworzyw sztucznych, kompozytów i laminatów
- **naprawy techniczne** - szybkie i trwałe łączenie elementów wymagających wysokiej odporności

Kompatybilność i dopasowanie

Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml została zaprojektowana z myślą o standardowych kartuszach 50 ml typu Duo-mix. Jest kompatybilna z większością pistoletów do aplikacji klejów dwuskładnikowych dostępnych na rynku, w tym z systemami stosowanymi przez producentów klejów epoksydowych i konstrukcyjnych.

Produkt jest przeznaczony do systemów o proporcjach mieszania takich jak **1:1** (najczęściej spotykane), a w zależności od rodzaju kleju może być również stosowany w innych konfiguracjach przewidzianych przez producenta masy klejącej.

Najważniejsze cechy produktu

- **precyzyjne i jednorodne mieszanie składników**

- **eliminacja błędów proporcji**
- **łatwy i szybki montaż na kartuszu**
- **możliwość przycięcia końcówki** w celu regulacji strumienia kleju
- **kompaktowa konstrukcja** dopasowana do kartuszy 50 ml
- **przeznaczona do jednorazowego użytku** - brak ryzyka zasychania

Dlaczego warto stosować dyszę mieszającą do klejów Duo-mix 50ml?

Stosowanie dedykowanej dyszy mieszającej ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość połączenia klejonego. Ręczne mieszanie składników klejów 2K często prowadzi do niedokładności, które skutkują obniżeniem parametrów mechanicznych lub niepełnym utwardzeniem.

Dysza mieszająca do klejów Duo-mix 50ml gwarantuje:

- **pełne wykorzystanie właściwości kleju**
- **oszczędność materiału** dzięki precyzyjnemu dozowaniu
- **czystość pracy** i brak konieczności dodatkowych narzędzi
- **krótszy czas aplikacji** i wyższą efektywność

Parametry techniczne

- Typ: **dysza mieszająca statyczna**
- Pojemność kartusza: **50 ml**
- System: **Duo-mix**
- Rodzaj kleju: **dwuskładnikowy (2K)**
- Materiał: **tworzywo odporne chemicznie**
- Zastosowanie: **jednorazowe**

Wskazówki praktyczne

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się wypuszczenie niewielkiej ilości kleju poza właściwą powierzchnię roboczą, aby upewnić się, że oba składniki są prawidłowo wymieszane. Po zakończeniu aplikacji dyszę należy zdjąć i zutylizować - ponowne użycie może prowadzić do zatkania lub nieprawidłowego mieszania.

Dysza **nie pasuje** do następujących klejów:

Multibond 1101 - 24ml
Multibond 1102 - 24ml
Multibond 1103 - 24ml
Multibond 1104 - 24ml
Multibond 1201 - 24ml
Multibond 1202 - 24ml
Multibond 18 - 24ml
Multibond 19 - 24ml
Multibond 5823 - 24ml
Multibond 5821 - 24ml